

ГЕМОСТАЗ

Одноразовое устройство для наложения клипс

Для эффективного и прецизионного гемостаза

Новое устройство QuickClip Pro позволяет удобно и надежно выполнять гемостаз при кровотечениях в верхнем и нижнем отделе желудочно-кишечного тракта. Благодаря своим превосходным качествам это устройство позволяет максимально повысить эффективность наложения клипс при гемостазе, сводя к минимуму опасность повреждения ткани и повторного кровотечения.

- **Функция раскрытия и закрытия**
Функция раскрытия и закрытия облегчает точное позиционирование перед установкой
- **Полный поворот**
Полный поворот на 360° обеспечивает точную ориентацию клипсы
- **Широкий регулируемый угол раскрытия**
Широкий и регулируемый угол раскрытия позволяет надежно захватить требуемое количество ткани
- **Уникальная конструкция оболочки**
Уникальная конструкция оболочки обеспечивает плавное введение и точность манипуляций даже при сложных углах изгиба эндоскопа
- **Подвижные рычаги для наложения клипсы**
Подвижные рычаги для наложения клипсы обладают высокой прочностью на изгиб и изготовлены из стойкого материала
- **Совместим с MPT**



ГЕМОСТАЗ

QuickClip Pro

Одноразовый клипатор с функцией повторного открытия клипсы



- Одноразовый клипатор с функцией повторного открытия клипсы
- Для механического гемостаза при кровотечениях из верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта
- Дополнительно используются для закрытия дефектов слизистой, маркировки и фиксации
- Функция открывания и закрывания клипсы
- Вращающийся
- Регулируемая ширина открытия клипсы для захвата требуемого количества тканей
- Устойчивые к изгибам эластичные ветви клипсы
- Стерильно упакованный, предзаряженный, готовый к использованию



Обозначение	Код статьи	Количество	Мин. ø рабочего канала	Рабочая длина	Длина ветвей	Область применения
HX-202LRA Set	N4508930	10	● 2,8 mm	1650 mm	10 mm	
HX-202LRB Set	N4509030	5	● 2,8 mm	1650 mm	10 mm	
HX-202URA Set	N4509130	10	● 2,8 mm	2300 mm	10 mm	
HX-202URB Set	N4509230	5	● 2,8 mm	2300 mm	10 mm	

QuickClip 2

QuickClip 2 Long

Одноразовая система для эндоскопического наложения клипс

Простота и эффективность

QuickClip 2 – это усовершенствованное устройство для наложения клипс от производителя инструментов для клипирования с использованием гибких эндоскопов.

- Улучшенная сенсбилизация за счет повышенного тактильного ощущения при полном раскрытии браншей
- Ширина раскрытия браншей до 11 мм
- Предварительно установленные клипсы в стерильной упаковке
- Функция вращения
- Две различные длины рычага: стандартный и длинный
- Имеется также в специальном исполнении для наложения клипс при энтероскопии

Простое решение

Устройство QuickClip 2 всегда готово к применению. QuickClip 2 – это эффективный инструмент для гемостаза, не требующий никакого дополнительного оборудования.



ГЕМОСТАЗ

QuickClip 2

Одноразовые клипирующие устройства с функцией вращения



- Для механического гемостаза при кровотечениях верхнего и нижнего отдела желудочно-кишечного тракта
- Дополнительно используются для закрытия дефектов слизистой, маркировки или фиксации
- Вращающиеся
- Стерильно упакованные, предзаряженные, готовые к использованию
- Эргономичная встроенная ручка для удобного использования



Обозначение	Код статьи	Количество	Мин. в рабочего канала	Рабочая длина	Длина браншей	Область применения
HX-201LR-135.A	N4540730	20	● 2,8 mm	1650 mm	7,5 mm	
HX-201LR-135.B	N4540830	5	● 2,8 mm	1650 mm	7,5 mm	
HX-201UR-135.A	N4540930	20	● 2,8 mm	2300 mm	7,5 mm	
HX-201UR-135.B	N4541030	5	● 2,8 mm	2300 mm	7,5 mm	
HX-201YR-135	N5354430	5	● 2,8 mm	2700 mm	7,5 mm	Enteroscopy

QuickClip 2 Long

Одноразовые клипирующие устройства с функцией вращения – длинные бранши



- Для механического гемостаза при кровотечениях верхнего и нижнего отдела желудочно-кишечного тракта
- Дополнительно используются для закрытия дефектов слизистой, маркировки или фиксации
- Удлиненные бранши для более широкого раскрытия
- Вращающиеся
- Стерильно упакованные, предзаряженные, готовые к использованию
- Эргономичная встроенная ручка для удобного использования



Обозначение	Код статьи	Количество	Мин. в рабочего канала	Рабочая длина	Длина браншей	Область применения
HX-201LR-135LA	N4541130	20	● 2,8 mm	1650 mm	9 mm	
HX-201LR-135LB	N4541230	5	● 2,8 mm	1650 mm	9 mm	
HX-201UR-135LA	N5354230	20	● 2,8 mm	2300 mm	9 mm	
HX-201UR-135LB	N5354330	5	● 2,8 mm	2300 mm	9 mm	